

**Finehope**



REACH  
SVHC **RoHS** SGS



REACH  
SVHC **RoHS** SGS



REACH SVHC  **RoHS** SGS



REACH SVHC  **RoHS** SGS



REACH SVHC  **RoHS** SGS



# Finehope地毯 吸水性能测试

Micro Test

## 测试目的

前言

居家和办公室无处不在的污染源。潮湿的环境下，如果地毯产品使用吸水性材料，在清洁工作中，经常沾湿水，甚至用高压水枪清洗地毯表面和接缝，这有可能导致霉菌。选择吸水性好的地毯材料可以减少霉菌滋生，进而防止水渍、防止霉菌滋生。

由于霉菌和污渍的滋生是地毯深部环境造成的。因此我们应设计地毯和消费者选择地毯产品时选择吸水性好的地毯产品。

Finehope公司生产的地毯产品均选择最优质的天然纤维或合成纤维材料，能够阻挡广大客户所面临的日常污染和意外事件的产品。



Micro Test

## 测试目的

- **测试目的**
  - 测试目的：测试地毯产品在潮湿环境下是否具有良好的吸水性。
  - 测试方法：将地毯样品放入含有水分的测试环境中，观察其吸水性能。
  - 测试标准：根据ISO 10545-6:2002进行测试。
  - 测试设备：使用专业的吸水测试设备。
  - 测试结果：记录地毯样品在测试过程中的吸水量和吸水速度。
  - 测试结论：根据测试结果，评估地毯产品的吸水性能。



Micro Test

## 测试目的

- **测试目的**
  - 测试目的：测试地毯产品在潮湿环境下是否具有良好的吸水性。
  - 测试方法：将地毯样品放入含有水分的测试环境中，观察其吸水性能。
  - 测试标准：根据ISO 10545-6:2002进行测试。
  - 测试设备：使用专业的吸水测试设备。
  - 测试结果：记录地毯样品在测试过程中的吸水量和吸水速度。
  - 测试结论：根据测试结果，评估地毯产品的吸水性能。



Micro Test

## 测试过程

- **测试过程**
  - 测试材料准备
    1. 将地毯样品切成指定尺寸。
    2. 将地毯样品放入测试容器中。
    3. 将地毯样品放入含有水分的测试环境中。
  - 测试方法
    1. 将地毯样品放入测试容器中。
    2. 将地毯样品放入含有水分的测试环境中。
    3. 将地毯样品放入含有水分的测试环境中。
    4. 将地毯样品放入含有水分的测试环境中。



Micro Test

## 测试过程

- **测试过程**
  - 测试过程第1步
    1. 将地毯样品放入测试容器中。
    2. 将地毯样品放入含有水分的测试环境中。



Micro Test

## 测试过程

- **测试过程**
  - 测试过程第2步
    1. 将地毯样品放入测试容器中。
    2. 将地毯样品放入含有水分的测试环境中。



Micro Test

## 测试过程


- **测试过程**
  - 测试过程第3步
    1. 将地毯样品放入测试容器中。
    2. 将地毯样品放入含有水分的测试环境中。



Micro Test

## 测试过程


- **测试过程**
  - 测试过程第4步
    1. 将地毯样品放入测试容器中。
    2. 将地毯样品放入含有水分的测试环境中。



Micro Test

## 测试分析

Finehope地毯吸水性能测试是验证地毯材料，是验证地毯产品是否具有良好的吸水性能。



Micro Test

# Πρώτον, η περιγραφή του προϊόντος

## 1. Χαρακτηριστικά

**PV ψάθες, PUR αντι-κόπωση ψάθες, PU αφρού αντι-κόπωση ψάθες που κατασκευάζονται στην Κίνα, PU ψάθες προμηθευτές της Κίνας**

### Από μια αφρώδη χαρακτηριστικά του δέρματος:

1. Χαμηλής πυκνότητας, το μικρό βάρος, δεν μυρίζει, η επιφανειακή υφή του δέρματος, ένα κομμάτι καμία διαφορά.
2. Η υψηλή αντοχή στην κρούση, αντοχή στη φθορά, μόνιμα ελαστική
3. αδιάβροχο, κρακ, αντι-UV, αντι-παραμόρφωση, αντι-γήρανση?
4. Επιφάνεια εύκολο να το χρώμα, εύκολο να χρωματίσει το σύνολο, είναι φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα?
5. σκληρότητα με τις απαιτήσεις του πελάτη διαμόρφωσης?
6. Μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σχήμα, μπορεί να τοποθετηθεί σε ενισχυτικό μέσο πλήρωσης, το μικρό βάρος, εύκολο στην εγκατάσταση?

## 2, οι χρήσεις του προϊόντος

### Από ένα μαλακό δέρμα Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως:

1. Αυτοκίνητο: προφυλακτήρα, το τιμόνι, ψάθες υποβραχιόνιο, μαξιλάρια κεφάλι αυτοκίνητο, μοχλός ταχυτήτων, φτερά, συννεφιά πλάκα ροής, το ταμπλό, φίλτρο αέρα, κάθισμα ποδηλάτου, τρακτέρ, οχήματα εκτός δρόμου μαξιλάρι, προϊόντα καλουπώματος με έγχυση αντίδραση περιμένετε?
2. αθλητικό εξοπλισμό: όργανα γυμναστικής μαξιλάρι, πλάτη, γονατιστός μαξιλάρια, λαβές, πετάλια, σέλες ποδηλάτου, αθλητικά kneepad και ούτω καθεξής?
3. Ιατρικές συσκευές: ένα κομμάτι οδοντιατρικές καρέκλες, χειρουργική άκρη κορυφές τραπέζι, κρεμαστά ράφια, μπράτσα αναπηρική καρέκλα?
4. είδη οικιακής χρήσης: χαλάκια υποβραχιόνιο, τα πόδια καρέκλα, διακοσμητικά αντικείμενα?
5. Άλλες χρήσεις: παιχνίδια, τη συσκευασία?

## Δεύτερον, όσον αφορά εμάς

### 1. Εισαγωγή

- Είμαστε μια ηγετική κατασκευή από χυτό κατασκευαστής προϊόντων πολυουρεθάνης, ιδρύθηκε το 2002. Τα προϊόντα μας εξάγονται κυρίως σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές.
- Έχουμε μια επαγγελματική παραγωγή των προϊόντων πολυουρεθάνης απαιτήσεις υψηλής ποιότητας για το στόχο. Ο κύριος λόγος πελάτες επιλέγουν φανταχτερά μας ευρείας μας R & amp? D δυνατότητες και με διεθνείς εταιρείες μάρκας και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη εμπειρία με την ποιότητα της ναυτιλίας.
- Τμήμα I μετά την ελβετική SGS ISO9001-2008 πιστοποίηση, σύμφωνα με το σύστημα TS16949 για τον έλεγχο της ποιότητας. Lean είναι ότι έχουν την επιδίωξη του στόχου για τη μείωση των αποβλήτων, δημιουργούν πρόσθετη αξία, σταθερή δέσμευση για να βοηθήσει τον έλεγχο του κόστους των πελατών μας και να δημιουργήσουμε πρόσθετη αξία.



## 2, οι πελάτες της μάρκας μας

Που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές και κλάδους στην Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία ..... χαιρετίζω την επίσκεψή σας, σας ευχαριστώ!



### 3, το πλεονέκτημά μας



Α. διαχείρισης ποιότητας ISO9001 μέσω της εταιρείας, ISO / TS 16949 σύστημα διαχείρισης ποιότητας συνέχισε να προάγουν, διατηρούν και να αναθεωρούνται τακτικά για να εξασφαλίσει την πλήρη, κατάλληλη και αποτελεσματική λειτουργία τους?

ISO / TS 16949 πέντε βασικά εργαλεία: την αποτελεσματική χρήση των APQP, FMEA, MSA, ΕΣΠ, PPAP, έτσι ώστε η ποιότητα του ελέγχου μας και το συνολικό επίπεδο της διαχείρισης έχουν βελτιωθεί σημαντικά, και, τελικά, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών.

Β έρευνας και ανάπτυξης των υλικών πολυουρεθάνης υλικών έχει μια επαγγελματική E & amp? D της ομάδας έχει τεθεί σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των MDI, TDI, HDI, και PPDI και άλλα πολυαιθέρα, τύπου συστήματα πολυεστέρα, που καλύπτουν όλα τα σκευάσματα συστήματα πολυουρεθάνης.

Γ βελτιωμένο εξοπλισμό για τον εξοπλισμό παραγωγής έχει την ικανότητα να αυτο-βελτίωση και την αυτο-σχεδιασμένα έρευνα Jidoka φωτιστικό μούχλα, άπαχο από Dong γραμμή.

ορθολογικής παραγωγής Δ Τοyota χρησιμοποιώντας TPS μοντέλο άπαχο διαχείρισης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής, τη μείωση των αποβλήτων και τη μείωση του κόστους.



• PU Foaming Equipment  
PU(聚氨酯) 发泡设备



#### 4, η παραγωγή μας



- Έχει πλέον προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής PU βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών KraussMaffei και άλλα υλικά παραγωγής των διαφόρων προϊόντων PU υψηλής / μηχανές χαμηλής αιμάτωση πίεση?
- εργασίες αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών αιμάτωση, γραμμές ζωγραφική, λείανση γραμμές, δεδομένου ότι ανακινείται γραμμές μούχλα.
- έχουν ανεξάρτητη μούχλα σχεδιασμό, την παραγωγή, την ικανότητα να καινοτομούν, και μια πλούσια εμπειρία στον σχεδιασμό και την επεξεργασία του μετάλλου, πλαστικό και άλλα μέρη του PU?



#### 5, εξοπλισμό δοκιμών μας

- FINEHOPE PU υλικό έχει μια σειρά από εξοπλισμό δοκιμών και αφοσιωμένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και τους μηχανικούς ελέγχου.
- FINEHOPE θα πραγματοποιήσει την ανάλυση του προϊόντος δοκιμής, τα προϊόντα και τα υλικά μηχανική ανάλυση, και τελικά να αναπτύξουν μια δοκιμή του προϊόντος. Μειώνοντας έτσι τις διαφορές πρότυπα ποιότητας μεταξύ των πελατών και των κατασκευαστών.





**6, έχουμε πιστοποιητικά**

- FINEHOPE όπως το Πανεπιστήμιο Huaqiao, Πανεπιστήμιο Xiamen και το σταθμό έρευνα προϊόντος πολυουρεθάνης και βάση μεταπτυχιακή εκπαίδευση.
- FINEHOPE εγχώριες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, με έναν αριθμό εγχώριων και ξένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από πολυουρεθάνη πνευματική εφεύρεση.
- FINEHOPE πέρασε πιστοποίηση ISO9001, Alibaba, Alibaba είναι επίσης ένα boutique εταιρεία Prudential επιχειρήσεις.





## 1) Γιατί επέλεξε FINEHOPE

FINEHOPE είναι πιο επαγγελματίας κατασκευαστής της Κίνας PU, έχει μια επαγγελματική E & amp; A ομάδα, προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής PU, επαγγελματικού εξοπλισμού δοκιμών και τέλειο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. Division I και CAT, FIAT, TVH, GGP και άλλα διάσημα επιχειρήσεις έχουν 12 χρόνια εμπειρίας της συνεργασίας. Τμήμα I τους παρέχει one-stop υπηρεσία από την παραγωγή και την προσαρμογή για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

## 2) Επιλέξτε FINEHOPE οφέλη

Μειώστε το χρόνο σας, να μειώσει προσωπικά προβλήματα, τη μείωση του κόστους (άμεσων και έμμεσων εξόδων).

## 3) ο κύκλος παράδοσης του προϊόντος

Μετά την παραλαβή της κατάθεσης και την ολοκλήρωση των 30 ημερών για την ολοκλήρωση της παραγωγής μούχλα, την προετοιμασία και τον εξοπλισμό χωρίς ουρές περίοδο 10 ημερών (ανάλογα με την ποσότητα παραγγελίας).

## 4) Προϊόν της μεταφοράς

Qiyun, της ναυτιλίας, των αεροπορικών μεταφορών (FedEx / UPS), ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

## 5) Πώς να παρακολουθείτε μεταφορά εμπορευμάτων

Εάν το νομοσχέδιο ωκεανό του αριθμού φορτωτικής, θα πρέπει να παρέχονται στον πελάτη, αν είναι αερομεταφορές θα παρέχουν γρήγορες αριθμό φορτωτικής.

## 6) Πόσο καλό έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων

Πρώτης ποιότητας, να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα υψηλής ποιότητας είναι η αποστολή μας. Μια επαγγελματική ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος, καλό προϊόν ελέγχου ποιότητας:

- Όλες οι πρώτες ύλες, τα μέρη πριν από την παραγωγή πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο?
- Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλλονται σε προ-παραγωγής τυπικής εκπαίδευσης?
- Όλα τα προϊόντα πρέπει να περάσει αυστηρό έλεγχο και την επιθεώρηση στη διαδικασία παραγωγής?
- Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται πριν από την αποστολή και πάλι.

## Τέταρτον, επικοινωνήστε μαζί μας



Tel: +86-592-6661766

Email: [feiyang@finehope.com](mailto:feiyang@finehope.com)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. εγώ ειμαι **Feiyan Zeng**, Χαιρετίζω την επίσκεψή σας, σας ευχαριστώ!

Τηλέφωνο: + 86-592-6661766

Φαξ: + 86-592-6282029

**Μις Zeng** Email: feiyan@finehope.com

Αγγλικά ιστοσελίδα: [www.finehope.com](http://www.finehope.com)

Κινεζική ιστοσελίδα: <http://finehope.1688.com/>