





品質管理

1. 品質方針

- 品質管理の徹底を推進し、2002年にISO9001:2000認証を取得し、品質管理の体系を整備した。
- 品質管理の徹底を推進し、R&D038プロジェクトでDPPMを削減し、品質管理の体系を整備した。
- 品質管理の徹底を推進し、SGS ISO9001-2008認証を取得し、品質管理の体系を整備した。



2. 品質管理の体制

品質管理の体制は、品質管理の徹底を推進し、品質管理の体系を整備した。



3. 品質管理の推進

品質管理の推進は、ISO9001、ISO / TS 16949認証を取得し、品質管理の体系を整備した。

品質管理の推進は、ISO / TS 16949 5つの品質管理ツール（APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP）を導入し、品質管理の体系を整備した。

品質管理の推進は、B.品質管理の徹底を推進し、R&D038プロジェクトでDPPMを削減し、品質管理の体系を整備した。

C.品質管理の徹底を推進し、jidokaを導入し、品質管理の体系を整備した。

品質管理の推進は、TPSを導入し、品質管理の体系を整備した。



• PU Foaming Equipment
PU(聚氨酯)发泡设备



丰田生产方式TPS

目标: 高质量, 低成本, 短周期

<p>JIT准时化</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 节拍 <input type="checkbox"/> 连续流 <input type="checkbox"/> 拉动信息 ✓ 员工 ✓ 库存 ✓ 信息 ✓ 设备 ✓ 空间 * 7种浪费 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 团队合作 <input type="checkbox"/> 人机工程 <input type="checkbox"/> 生产安全 <input type="checkbox"/> 环境安全 <p style="text-align: center;">精益求精思想与文化</p> <div style="text-align: center;"> </div>	<p>自动化</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 防错 <input type="checkbox"/> 内建质量 <input type="checkbox"/> 工艺能力 ✓ 人机分离 ✓ 设备可靠性 ✓ 管理异常 ✓ 最大限度减少变数 ✓ 停线 ✓ 5个为什么
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

均衡生产
标准作业
持续改善

稳定 (5S/TPM/看板管理/目视化管理)

4

- KraussMaffei 聚氨酯 PU 发泡设备
- 聚氨酯 PU 发泡设备
- 聚氨酯 PU 发泡设备



5

- Finehope PU 发泡设备
- Finehope 聚氨酯 PU 发泡设备

• 00000000000000000000000000000000

00000000



000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000

00000+ 86-592-6661768

00000+ 86-592-6282029

00000000hopely@finehope.com

00 00000000www.finehope.com