







Innanzitutto, la descrizione del prodotto

1. Caratteristiche

Impugnatura piccola in schiuma PU, impugnatura per strumenti medici, PU dall'impugnatura a nodo, fornitore cinese di maniglie in poliuretano

Dal momento che una pelle schiuma caratteristiche:

1. Bassa densità, peso leggero, nessun odore, la struttura superficiale della pelle, un pezzo senza differenze.
2. L'elevata resistenza agli urti, resistenza all'usura, permanentemente elastica
3. impermeabile, crepa, anti-UV, anti-distorsione, anti-invecchiamento;
4. Superficie facile da colorare, facile da colorare il tutto, sono prodotti rispettosi dell'ambiente;
5. durezza con modulazione delle esigenze del cliente;
6. Può essere trasformato in qualsiasi forma, può essere inserito in un riempitivo rinforzante, leggero, facile da installare;

2, il prodotto utilizza

Poiché i prodotti in pelle morbida sono ampiamente utilizzati:

1. Settore automobilistico: paraurti, volante, tappetini per braccioli, cuscini per la testa dell'auto, leva del cambio, parafranghi, piastra di flusso coperta, cruscotto, filtro dell'aria, sedile per bicicletta, trattori, cuscino per fuoristrada, prodotti per stampaggio ad iniezione di reazione Aspetta;
2. attrezzature sportive: cuscino per attrezzature per il fitness, schienale, ginocchiere, impugnature, pedali, selle per biciclette, ginocchiere sportive e così via;
3. Dispositivi medici: poltrone odontoiatriche monoblocco, bordi per tavoli chirurgici, appendiabiti, braccioli per

- sedie a rotelle;
- 4. Articoli per la casa: tappetini per braccioli, gambe per sedie, oggetti decorativi;
- 5. Altri usi: giocattoli, imballaggi;

Secondo, per quanto riguarda noi

1. Introduzione

- Siamo una produzione leader di produttori di prodotti in poliuretano stampato, fondata nel 2002. I nostri prodotti vengono esportati principalmente nei mercati europei e statunitensi.
- Abbiamo una produzione professionale di prodotti in poliuretano requisiti di alta qualità per l'obiettivo. Il motivo principale per cui i clienti scelgono la nostra fantasia, le nostre ampie capacità di ricerca e sviluppo e con aziende di marchi internazionali e garantiscono un'esperienza a lungo termine con la qualità delle spedizioni.
- Divisione I dopo la certificazione svizzera SGS ISO9001-2008, in conformità con il sistema TS16949 per il controllo di qualità. Lean è che abbiamo perseguito l'obiettivo di ridurre gli sprechi, creare valore aggiunto, impegno costante per aiutare i nostri clienti a controllare i costi e creare valore aggiunto.



2, i nostri clienti di marca

Situato in varie regioni e industrie nelle Americhe, in Europa, in Asia..... benvenuto alla tua visita, grazie!



3, il nostro vantaggio

A. La gestione della qualità attraverso il sistema di gestione della qualità ISO9001, ISO / TS 16949 dell'azienda ha continuato a promuovere, mantenere e regolarmente rivisto per garantire il loro pieno, appropriato ed efficace funzionamento;

ISO / TS 16949 cinque strumenti principali: uso efficace di APQP, FMEA, MSA, SPC, PPAP, in modo che il nostro

controllo di qualità e il livello di gestione generale siano stati notevolmente migliorati e, in definitiva, per soddisfare le esigenze dei clienti.

B. la ricerca e lo sviluppo dei materiali del materiale poliuretano ha un team di ricerca e sviluppo professionale che è stato inserito in prodotti, tra cui MDI, TDI, HDI e PPDI e altri poliuretano, formula di sistemi in poliestere, che copre tutte le formulazioni di sistemi in poliuretano.

C. attrezzature migliorate per le apparecchiature di produzione hanno la capacità di auto-miglioramento e ricerca auto-progettata Apparecchio per stampi Jidoka, magro dalla linea Dong.

D. La produzione snella di Toyota che utilizza il modello di gestione snella TPS per migliorare l'efficienza produttiva, ridurre gli sprechi e ridurre i costi.

4, la nostra produzione

- Dispone delle apparecchiature di produzione più avanzate del settore PU, comprese le macchine KraussMaffei e altri materiali di produzione di diversi prodotti PU di macchine per perfusione ad alta / bassa pressione;
- operazioni di catena di montaggio automatizzate, comprese linee di perfusione, linee di verniciatura, linee di lucidatura, a partire dalle linee di stampi agitati.
- avere progettazione di stampi indipendente, produzione, capacità di innovare e una vasta esperienza nella progettazione e lavorazione di metallo, plastica e altre parti del PU;







5, la nostra apparecchiatura di collaudo

- Il materiale BELLA SPERANZA PU ha una gamma di apparecchiature di prova e un sistema di garanzia della qualità dedicato e ingegneri del controllo della qualità.
- BELLA SPERANZA effettuerà l'analisi del prodotto di prova, i prodotti e i materiali di analisi meccanica e, infine, svilupperà un prodotto di prova. Riducendo così le controversie sugli standard di qualità tra clienti e produttori.




• 万能材料(拉压)试验机




• 海绵/塑料落球回弹试验机

• 标准对色灯箱



• 海绵泡沫疲劳压陷试验机



6, abbiamo certificati

- BELLA SPERANZA come Huaqiao University, Xiamen University e la stazione base di ricerca e formazione post-laurea sui prodotti in poliuretano.
- BELLA SPERANZA imprese high-tech nazionali, con una serie di brevetti nazionali ed esteri in poliuretano invenzione intellettuale.
- BELLA SPERANZA ha superato la certificazione ISO9001, Alibaba, Alibaba è anche una società boutique Imprese prudenziali.



Terzo, domande frequenti

1) Perché hai scelto BELLA SPERANZA

BELLA SPERANZA è il produttore cinese di PU più professionale, ha un team di ricerca e sviluppo professionale, attrezzature avanzate per la produzione di PU, apparecchiature di collaudo professionali e un perfetto sistema di gestione della qualità. Divisione I e CAT, FIAT, TVH, GGP e altre famose imprese hanno 12 anni di esperienza di cooperazione. La divisione I fornisce loro un servizio unico dalla produzione e personalizzazione per soddisfare le loro esigenze.

2) Selezione BELLA SPERANZA benefici

Riduci il tuo tempo, riduci i problemi personali, riduci i costi (costi espliciti e impliciti).

3) il ciclo di consegna del prodotto

Al ricevimento del deposito e al completamento di 30 giorni per completare la produzione, la preparazione e l'attrezzatura dello stampo senza fare la fila, periodo di 10 giorni (a seconda della quantità dell'ordine).

4) Prodotto di trasporto

Qiyun, spedizione, trasporto aereo (FedEx / UPS), a seconda delle esigenze del cliente.

5) Come monitorare il trasporto merci

Se al cliente verrà fornito il numero della polizza di carico marittima, se si tratta di trasporto aereo fornirà il numero della lettera di vettura veloce.

6) Quanto è buono il controllo di qualità del prodotto

La qualità prima di tutto, fornire ai clienti prodotti di alta qualità è la nostra missione. Un team di professionisti dall'inizio alla fine, un buon controllo di qualità del prodotto:

- Tutte le materie prime, le parti prima della produzione devono essere sottoposte a un controllo rigoroso;
- Tutti i lavoratori devono seguire una formazione formale pre-produzione;
- Tutti i prodotti devono superare severi controlli e ispezioni nel processo di produzione;
- Tutti i prodotti devono essere controllati prima della spedizione.