

Specification

[illegible]

品名	ポリウレタン 厚板 黒色 1800mm幅 2000mm長さ 6mm厚板, 1000mm長さ
品番	PU-001
材質	POLYURETHANE (PU), 黒色
重量	180~200kg / m3
寸法	幅 * 長さ * 厚さ H (mm) : 431 * 429 * 63
仕様	厚板 1000mm長さ 1800mm幅 6mm厚板
表面処理	30 % t / T 厚板 厚板 70 %
単位	1,000
備考	黒色
規格	REACH, RoHS 対応

Feature:

□□ Polyurathane □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□, □□ □□ □□:

1. 0000 00 00
- 0000 0000 00 0000
- 3 00 0000 0000 0000 00
4. 00 00
5. 00 00
6. 00 0000
- 7 00, 00 - 00, *UV* 00, 00 0000
- 00 00 00 8. 0000 00,
- 0 1 000000, 00 0000 000000 00

Products applications





Our company

Finehope 2002 年 10 月 10 日 成立 100 年 以来 41 年 以来 7000 年 以来 以来 32 年 以来, 1000 年 以来 以来 以来 以来 以来 以来.



Certifications



Quality control

Quality Management



Material Research and Develop



III. Equipments Improvement

Lean Production Lines



• PU Foaming Equipment



Moulds Workshop
模具车间



◆ Own the ability of independent improvement for the production equipments, and independent design and R & D ability of automatic moulds and jigs, lean automatic production lines.

FAQ

1. Finehope 是什么?

Finehope 是 R & A PU 泡沫塑料设备制造商; A; 型; D 型, 泡沫塑料 PU 泡沫塑料设备制造商. 我们 FIAT, 奔驰, GGP, TVH 等汽车制造商设备 12 年. 我们 R & A 泡沫塑料设备; A; 型; 型 D 型泡沫塑料设备.

2. Finehope 设备 有什么 特点?

1. 设备 简单, 操作, 设备 简单 设备 简单

2. 设备 简单, 设备 简单 设备, 设备 简单

3 Finehope 设备 简单 设备 简单, 设备 简单 设备 简单 设备 简单 设备 简单, 设备 简单 设备.

设备 简单 4 设备.

5 设备 简单 设备 简单 设备.

6. 设备 简单 PU 泡沫塑料设备 简单 设备 简单 设备.

7 Finehope 设备 简单 设备 简单 设备 简单 设备 简单 设备 简单 设备.

3. 设备 有什么 特点?

000, 00 00, 000 000, 00 00 0 00 0.

Finehope 0 00 00 00 4. 00?

(1) 00 00 : 00 (APQP) 00 000 00.

2 Finehope 000 00 000 00 000 000 000 0000.

(3) 00 0 00 000 000 000 00 00 0000 0000.

(4) 000 0 000, 00 0 00 000 00 0 000 000 0000 0000.

(5) 00 0 00 000 0000 0000 0, 0000000.

5. Finehope 0 000 000 00 000 000 000000?

000 000 000 00 00 0000000

2. 00 00

00 00 3. 000 00 0 00 00.

4. 00 0000 000 00 0000 00000.

Contact Us



finehope@finehope.com



0086-592-6661768



86-13606903736



0086-592-6282029



3203288088



86-18659458988

Skype: [finehope-hopely](https://www.skype.com/people/finehope-hopely)

00 0 000 00000 0 PLS, 000 00 0000 00!